

## 組立寸法表

### TXB-D又は、TKB-Dによる組立


※TXB-Fは適用外となります。

※使用ユニット数に合わせて、レール孔を一定間隔でビス止めをしてください。

●XD:200mm毎にビス止め(6ユニット)

●KD:260mm毎にビス止め(8ユニット)

※ユニット間の配線にショートバー等のピッチが固定された部品を使用される際は、寸法公差(1ユニットあたり $30 \pm 0.6$ mm)にご注意ください。



訂正箇所: 黄色部

訂正前			
ユニット数	P(mm)	L(mm)	レール指示
1	60	77	XD-4もしくはKD-4
2	80	97	XD-5もしくはKD-5
3	120	137	XD-7もしくはKD-7
4	140	157	XD-8もしくはKD-8
5	180	197	XD-10もしくはKD-10
6	200	217	XD-11もしくはKD-11
7	240	257	XD-13もしくはKD-13
8	260	277	XD-14もしくはKD-14
9	300	317	XD-16もしくはKD-16
10	320	337	XD-17もしくはKD-17
11	360	377	XD-19もしくはKD-19
12	380	397	XD-20もしくはKD-20
13	420	437	XD-22もしくはKD-22
14	440	457	XD-23もしくはKD-23
15	480	497	XD-25もしくはKD-25
16	500	517	XD-26もしくはKD-26
17	540	557	XD-28もしくはKD-28
18	560	577	XD-29もしくはKD-29

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

訂正後			
ユニット数	P(mm)	L(mm)	レール指示
1	60	77	XD-4もしくはKD-4
2	80	97	XD-5もしくはKD-5
3	120	137	XD-7もしくはKD-7
4	140	157	XD-8もしくはKD-8
5	180	197	XD-10もしくはKD-10
6	200	217	XD-11もしくはKD-11
7	240	257	XD-13もしくはKD-13
8	280	297	XD-15もしくはKD-15
9	300	317	XD-16もしくはKD-16
10	340	357	XD-18もしくはKD-18
11	360	377	XD-19もしくはKD-19
12	400	417	XD-21もしくはKD-21
13	420	437	XD-22もしくはKD-22
14	460	477	XD-24もしくはKD-24
15	480	497	XD-25もしくはKD-25
16	520	537	XD-27もしくはKD-27
17	540	557	XD-28もしくはKD-28
18	580	597	XD-30もしくはKD-30

※ユニット数18以上の組立は別途お問い合わせください。